

ジャコボスチャック GC-5/GC-15

丸棒状の試料をクランプするのに適しています。
歯の食い込みが強く、強固なクランプが可能です。
圧縮・引張ともに使用可能です。



使用イメージ		
付属ハンドルでチャックを開きます。	試料を差し込みます。	付属ハンドルで締め付け固定します。
		

製品仕様			
型式	GC-5	GC-15	GC-15-M10
使用最大荷重	500N	1000N	1000N
開き幅	約 φ 0.5~6.5mm	約 φ 2.0~13mm	約 φ 2.0~13mm
本体寸法	外観図を参照してください		
本体重量 ※1	約 235g	約 500g	約 500g
取付ネジ	M6	M6	M10
付属品	締め付けハンドル	締め付けハンドル	締め付けハンドル

- ※ 柔らかい素材では、グリップ部からの歯切れが起こる可能性があります。
 ※ 変形の大きな素材では、適切にチャックできない可能性があります。
 ※ 表面が固い、滑りやすい試料では適切なチャックができない可能性があります。
 ※ 1 アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメント重量を考慮し荷重値選定をしてください。


製品構成使用例	
製品構成使用例 1 コード：1G2003A 機能性、汎用性を考慮した 500N までの引張強度測定 デジタルフォースゲージ：ZTS-500N 電動計測スタンド：MX2-500N オプションアタッチメント：GC-5 オプションアタッチメント：GT-30（バイス治具） オプションケーブル：CB-528	
製品構成使用例 2 コード：1G2004A 機能性、汎用性を考慮した 1000N までの引張強度測定 デジタルフォースゲージ：ZTS-1000N 電動計測スタンド：MX2-1000N オプションアタッチメント：GC-15 オプションアタッチメント：GT-30（バイス治具） オプションケーブル：CB-528	

製品構成使用例 1 イメージ


- ※ 個別製品の詳しい情報は、各製品ページ内にある詳細仕様書をご確認ください。
 ※ 製品構成は、測定試料の形状、特徴、測定条件により変わりますので詳細はお問い合わせください。
 ※ フォースゲージ最大荷重値は、測定値により推奨が異なります。

取付可能フォースゲージ		
DST/DSV シリーズ	ZTS/ZTA シリーズ	FB/PS/PSM シリーズ
パソコンでのデータ管理も可能なコストパフォーマンスの高いデジタルタイプ	高い応答性と多彩な機能で精密な測定に対応するデジタルタイプ	扱いが容易なメカニカルタイプ
		

※ アタッチメントの取付ネジに対応したフォースゲージレンジをお選びください。

関連製品		
針金固定用ピンチャック CP-150N	フラットチャック GC-1100/GC-1200/GC-5000	バイス治具 GT-30
針金状の試料を固定することが可能なアタッチメントです。	開き幅の広いチャック治具。薄いものから厚みのあるものまで、様々な厚さのサンプルを掴む事が可能です。	計測スタンドに取り付け、サンプルを固定するためのバイス治具です。
		
アタッチメントアダプタ EJ6-1000N/EJ10-5000N		
試料を手元でアタッチメントに固定し、ピンで引掛けることを可能にするアダプタです。		
		

[外観図]



型式	A	B	取付ねじ穴 C
GC-5	66	φ 32	M6
GC-15	101	φ 46	
GC-15-M10			M10

単位 : mm

[注意事項]

本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
本製品をご利用の際は、別売の荷重測定器（フォースゲージ）が必要となります。
本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
特殊な材料、形状によってはチャックできないものもあります。
本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288

FAX: (0532)33-3866

E-mail: info@forcegauge.net

Website: <https://www.forcegauge.net/>



弊社HPにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。